

**SKMU PG11-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 11, 3 мм, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1694090000</a>
Тип	SKMU PG11-MS
GTIN (EAN)	4008190872250
Кол.	100 Штука

**SKMU PG11-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	3 mm	Высота (в дюймах)	0.1181 inch
Масса нетто	2.3 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Общие данные**

Наружный диаметр	24.26 mm	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	21 mm
Толщина	3.00 mm	Кабельный ввод	PG 11
Основной материал	Латунь никелированная	Резьба (наружная)	PG 11
Резьба (внутренняя)	PG 11	Длина резьбы	3 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU PG11-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

