

LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, белый
Заказ №	1695731044
Тип	LM WO 25/68 WS
GTIN (EAN)	4008190924706
Кол.	10 Штука

LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	68 mm	Ширина (в дюймах)	2.6772 inch
Масса нетто	10 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	14.3 mm
Наружный диаметр провода, мин.	8.2 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
Высота текстового поля	17 mm	Наружный диаметр провода	8.2 - 14.3 mm
Сечение соединительного провода	16 - 70 mm ²		

Общие данные

Клей	Акрилат
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	28
Вид печати	Чистый
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	68 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Пленка, полиэстер
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	280
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	280
Размер маркировочной области	25 x 17 mm
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 28 Conductor and cable markers
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C

Вид поставки	Лист с этикетками
Количество сочетаний в упаковочной единице	10
Количество маркировочных элементов на комбинацию	28

LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

