

**SKMU PG11-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 11, 5 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<a href="#">1697460000</a>
Тип	SKMU PG11-K GR
GTIN (EAN)	4008190880576
Кол.	100 Штука

## SKMU PG11-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	1.2 g		

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Силикон	Нет	Наружный диаметр	27.72 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	24 mm
Толщина	5.00 mm	Кабельный ввод	PG 11
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 11
Резьба (внутренняя)	PG 11	Длина резьбы	5 mm

## Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**SKMU PG11-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

