


**CBH 19/19 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединитель кабеля, 19 x 19 мм, Пластмасса, 80 N
Заказ №	<a href="#">1697950000</a>
Тип	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008190883027
Кол.	100 Штука

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	19 mm	Ширина (в дюймах)	0.748 inch
Длина	2 mm	Длина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.7 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...60 °C
--------------------------------	-------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	3.6 mm	Устойчивый к УФ-лучам	Да
Открыть повторно	Нет	Исполнение	самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	80 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Диаметр крепежного отверстия	4.1 mm

## Классификации

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Drawings**

**Габаритный чертеж**

