

SKMU PG21-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 21, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Заказ № | 1698220000 |
| Тип | SKMU PG21-K GR |
| GTIN (EAN) | 4008190884758 |
| Кол. | 100 Штука |

SKMU PG21-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Высота | 7 mm | Высота (в дюймах) | 0.2756 inch |
| Масса нетто | 4.1 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|
| Силикон | Нет | Наружный диаметр | 41.58 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Шаг резьбы | 1.59 mm |
| Галогены | Нет | Размер под ключ 1 | 36 mm |
| Толщина | 7.00 mm | Кабельный ввод | PG 21 |
| Основной материал | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) | Резьба (наружная) | PG 21 |
| Резьба (внутренняя) | PG 21 | Длина резьбы | 7 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

SKMU PG21-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

