



SKMU PG29-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 29, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	1698230000
Тип	SKMU PG29-K GR
GTIN (EAN)	4008190884765
Кол.	50 Штука

SKMU PG29-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	6.9 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Наружный диаметр	53.13 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	46 mm
Толщина	7.00 mm	Кабельный ввод	PG 29
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 29
Резьба (внутренняя)	PG 29	Длина резьбы	7 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Изображения

