

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 50 x 50 mm, желтый
Заказ №	1700540001
Тип	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Кол.	10 Штука

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.05 mm	Глубина (дюймов)	0.002 inch
Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Ширина	50 mm	Ширина (в дюймах)	1.9685 inch
Масса нетто	3.87 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	50 mm	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	
Цветовой код	желтый	
Основной материал	Ткань, акриловое покрытие	
Цвет печати	черный	
Напечатанные символы	Символы	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	70	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	7
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 7 Device markers	
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C	
Выходные данные	Символ вспышки молнии в треугольнике	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

