

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 50 x 50 mm, желтый
Заказ №	1700540001
Тип	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Кол.	10 Штука

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.05 mm	Глубина (дюймов)	0.002 inch
Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Ширина	50 mm	Ширина (в дюймах)	1.9685 inch
Масса нетто	3.87 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей Соплимер акрила, полученный непрерывным способом

Цвет материала согласно коду по сопротивлению 4

Исполнение самоклеящийся

Ширина 50 mm

Температурный диапазон, макс.. 80 °C

Температурный диапазон, мин. -29 °C

Цветовой код желтый

Основной материал Ткань, акриловое покрытие

Цвет печати черный

Напечатанные символы Символы

Количество маркировочных элементов 70 в упаковочной единице

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице Вид поставки Лист с этикетками

Количество сочетаний в упаковочной единице 10

Количество маркировочных элементов на комбинацию 7

Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Label sheet = 7 Device markers

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Выходные данные Символ вспышки молнии в треугольнике

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

