

MARKO-C.100X100X100 B/DR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 100 mm, желтый
Заказ №	1700550001
Тип	MARKO-C.100X100X100 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896218
Кол.	10 Штука

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.05 mm	Глубина (дюймов)	0.002 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	5.8 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Исполнение	самоклеящийся		
Ширина	100 mm		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-29 °C		
Цветовой код	желтый		
Основной материал	Ткань, акриловое покрытие		
Цвет печати	черный		
Напечатанные символы	Символы		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	30		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками	
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	3	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 3 Device markers		
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C		
Выходные данные	Символ вспышки молнии в треугольнике		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

