


MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 200 x 200 mm, желтый
Заказ №	1700560001
Тип	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
Кол.	10 Штука



MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.05 mm	Глубина (дюймов)	0.002 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	10.2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Исполнение	самоклеящийся		
Ширина	200 mm		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-29 °C		
Цветовой код	желтый		
Основной материал	Ткань, акриловое покрытие		
Цвет печати	черный		
Напечатанные символы	Символы		
Количество маркировочных элементов	10		
в упаковочной единице			
Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками	
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице	10	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1	

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 1 Device markers
на комбинацию

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Выходные данные Символ вспышки молнии в треугольнике

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C.200X200X200 B/DR

www.weidmueller.com

Изображения

