Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Экстрактор контактов
Заказ №	<u>1705350000</u>
Тип	ERWZ ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190320386
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

<u> </u>			
DOLLC	C		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
111	23 mm	111	0.9055 inch
Ширина Масса нетто		Ширина (в дюймах)	0.9055 Inch
імасса нетто	67.25 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C		
Экологическое соответст	вие изделия		,
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Характеристики материал	па		
Цветовой код	черный		
Классификации			
ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	21-01-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-01-90-90
ECLASS 11.0	21-04-51-91	ECLASS 12.0	21-04-51-91
ECLASS 13.0	21-04-51-91	ECLASS 14.0	21-04-51-91
ECLASS 15.0	21-04-51-91		