

**KLBU 4-13.5 SC M4X16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<a href="#">1712311002</a>
Тип	KLBU 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
Кол.	10 Штука

**KLBUE 4-13.5 SC M4X16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	31.45 mm	Глубина (дюймов)	1.2382 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	20.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.7913 inch
Масса нетто	19.2 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.109 kg CO2 eq.	

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	зафиксированный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	Винт

**Общие сведения**

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель		

**Размеры**

Шаг в мм (P)	20.00 mm
--------------	----------

**Расчетные данные**

Расчетное сечение	10 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

**Характеристики материала**

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Длина зачистки изоляции	22 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	13.5 mm

## KLBUE 4-13.5 SC M4X16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	4 mm	Сечение подключаемого провода, скрученный, макс.	13.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, скрученный, мин.	4 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		