

**KLBUE 10-20 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<a href="#">1712321001</a>
Тип	KLBUE 10-20 SC
GTIN (EAN)	4032248032341
Кол.	10 Штука



## KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	26 mm	Высота (в дюймах)	1.0236 inch
Ширина	23.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.9291 inch
Размеры крепежа, ширина	22.1 mm	Масса нетто	31.95 g

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.097 kg CO2 eq.

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение	Вид монтажа	Винт

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------

### Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель		

### Размеры

Длина резьбы	5.3 mm	Шаг в мм (P)	30.00 mm
--------------	--------	--------------	----------

### Расчетные данные

Расчетное сечение	20 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	26 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	20 mm

**KLBUE 10-20 SC**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

Диаметр кабеля, мин.	10 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	20 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	10 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		



## KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	BTWZ KLBUE	Версия
Заказ №	<a href="#">1742630000</a>	Инструменты, Инструмент
GTIN (EAN)	4008190980764	
Кол.	1 ST	