


WSM 10 0



Изображение аналогичное

Пластинки WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненные символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ÷, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 5.5 x 9.9 mm, серебряный |
| Заказ № | 1712501000 |
| Тип | WSM 10 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190947187 |
| Кол. | 200 Штука |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.3 mm | Глубина (дюймов) | 0.0118 inch |
| Высота | 5.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.2165 inch |
| Ширина | 9.9 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3898 inch |
| Масса нетто | 0.13 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------|
| Температурный диапазон вставки | 500 °C |
|--------------------------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm ² | Сечение соединительного провода | 16 - 500 mm ² |

Общие данные


| | | |
|--|--|---------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 0 | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | |
| Вид печати | Стандартный | |
| Ширина | 9.9 mm | |
| Температурный диапазон, макс.. | 500 °C | |
| Цветовой код | серебряный | |
| Галогены | Нет | |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4404 | |
| Напечатанные символы | Цифры | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Комплекующая деталь |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Температурный диапазон вставки | 500 °C | |
| Выходные данные | 0 | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Аксессуары

Нержавеющая сталь



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SCT 4.6/838 | Версия |
| Заказ № | 1699940000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 838 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/679 | Версия |
| Заказ № | 1699930000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 679 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/520 | Версия |
| Заказ № | 1699920000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 520 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/360 C | Версия |
| Заказ № | 1699910000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 360 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/266 C | Версия |
| Заказ № | 1699900000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 266 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/201 C | Версия |
| Заказ № | 1699810000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 201 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/127 C | Версия |
| Заказ № | 1699800000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 127 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |

WSM 10 0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель



WSM представляет собой комплексную систему маркировки для кабелей, проводов, труб и компонентов. Она обеспечивает долговременную маркировку в условиях, которые не способны выдержать никакие другие маркировочные элементы. Данная линейка продукции состоит из кабельных стяжек из нержавеющей стали, маркировочных пластин и держателей, предлагаемых по отдельности или в комплектах WSM Set и Service Box.

Преимущества:

- Прочные тисненые символы для максимальной разборчивости.
- Устойчивость к воздействию тепла, холода, коррозии, кислот, химикатов, огня и т. д.
- Одно- и многосимвольная маркировка с возможностью комбинирования.
- Высокая скорость установки.
- Идеальный выбор для использования вне помещений.
- Удобство прикрепления с помощью кабельных стяжек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WSMH 84MM | Версия |
| Заказ № | 1774520000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 1493 15 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 84 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 60MM | Версия |
| Заказ № | 1774510000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 60 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 48MM | Версия |
| Заказ № | 1774500000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 48 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 288MM | Версия |
| Заказ № | 1774490000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 288 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 108MM | Версия |
| Заказ № | 1774530000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 108 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |

WSM 10 0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для затягивания и обрезки кабельных стяжек



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WSM TOOL AUTOMATIK | Версия | |
| Заказ № | 1774470000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка | |
| GTIN (EAN) | 4032248 149261 | проводов и кабелей, 180 x 275 mm, серебряный | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | WSM TOOL MANUELL | Версия | |
| Заказ № | 1774480000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка | |
| GTIN (EAN) | 4032248 149278 | проводов и кабелей, 210 x 220 mm, серебряный | |
| Кол. | 1 ST | | |