

WSM 10 F



Изображение аналогичное

Пластинки WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненные символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ÷, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 5.5 x 9.9 mm, серебряный |
| Заказ № | 1712501647 |
| Тип | WSM 10 F |
| GTIN (EAN) | 4008190947330 |
| Кол. | 200 Штука |

WSM 10 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.3 mm | Глубина (дюймов) | 0.0118 inch |
| Высота | 5.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.2165 inch |
| Ширина | 9.9 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3898 inch |
| Масса нетто | 0.15 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------|
| Температурный диапазон вставки | 500 °C |
|--------------------------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm ² | Сечение соединительного провода | 16 - 500 mm ² |

Общие данные

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Ориентация печатных символов | горизонтально | | |
| Вид печати | Стандартный | | |
| Ширина | 9.9 mm | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 500 °C | | |
| Цветовой код | серебряный | | |
| Галогены | Нет | | |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4404 | | |
| Напечатанные символы | Буквы, прописные | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Комплектующая деталь | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Component part = Conductor and cable markers | | |
| Температурный диапазон вставки | 500 °C | | |
| Выходные данные | F | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |


WSM 10 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Нержавеющая сталь



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SCT 4.6/838 | Версия |
| Заказ № | 1699940000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 838 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/679 | Версия |
| Заказ № | 1699930000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 679 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/520 | Версия |
| Заказ № | 1699920000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 520 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/360 C | Версия |
| Заказ № | 1699910000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 360 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/266 C | Версия |
| Заказ № | 1699900000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 266 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/201 C | Версия |
| Заказ № | 1699810000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 201 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SCT 4.6/127 C | Версия |
| Заказ № | 1699800000 | Соединитель кабеля, 4.6 x 127 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | 445 N |
| Кол. | 100 ST | |

WSM 10 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель



WSM представляет собой комплексную систему маркировки для кабелей, проводов, труб и компонентов. Она обеспечивает долговременную маркировку в условиях, которые не способны выдержать никакие другие маркировочные элементы. Данная линейка продукции состоит из кабельных стяжек из нержавеющей стали, маркировочных пластин и держателей, предлагаемых по отдельности или в комплектах WSM Set и Service Box.

Преимущества:

- Прочные тисненые символы для максимальной разборчивости.
- Устойчивость к воздействию тепла, холода, коррозии, кислот, химикатов, огня и т. д.
- Одно- и многосимвольная маркировка с возможностью комбинирования.
- Высокая скорость установки.
- Идеальный выбор для использования вне помещений.
- Удобство прикрепления с помощью кабельных стяжек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WSMH 84MM | Версия |
| Заказ № | 1774520000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 1493 15 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 84 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 60MM | Версия |
| Заказ № | 1774510000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 60 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 48MM | Версия |
| Заказ № | 1774500000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 48 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 288MM | Версия |
| Заказ № | 1774490000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 288 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WSMH 108MM | Версия |
| Заказ № | 1774530000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 108 x 11 мм, серебряный |
| Кол. | 50 ST | |

WSM 10 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для затягивания и обрезки кабельных стяжек



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WSM TOOL AUTOMATIK | Версия | |
| Заказ № | 1774470000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка | |
| GTIN (EAN) | 4032248 149261 | проводов и кабелей, 180 x 275 mm, серебряный | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | WSM TOOL MANUELL | Версия | |
| Заказ № | 1774480000 | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка | |
| GTIN (EAN) | 4032248 149278 | проводов и кабелей, 210 x 220 mm, серебряный | |
| Кол. | 1 ST | | |