#### **WSM 10 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Изображение аналогичное

#### Пластинки WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненые символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

#### Основные данные для заказа

Версия	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 5.5 х 9.9 mm, серебряный
Заказ №	<u>1712501661</u>
Тип	WSM 10 M
GTIN (EAN)	4008190947408
Кол.	200 Штука





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Ca	ntu	ıdı	ик	аты
U	DIV	ıwı	ик	a ı bı

DOLLC

NOTIS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	0.3 mm	Глубина (дюймов)	0.0118 inch
Высота	5.5 mm	Высота (в дюймах)	0.2165 inch
Ширина	9.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3898 inch
Масса нетто	0.13 g		

#### Температуры

Температурный диапазон вставки 500 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительног	o 500 mm²
		провода, макс.	
Поперечное сечение с	оединительного 16 mm²	Сечение соединительного провода	16 - 500 mm²
провода мин			

#### Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально	
Вид печати	Стандартный	
Ширина	9.9 mm	
Температурный диапазон, макс	500 °C	
Цветовой код	серебряный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	
Напечатанные символы	Буквы, прописные	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	в Вид поставки	Комплектующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию	3 1 Component part = Conductor and cable marke	ers
Температурный диапазон вставки	500 °C	
Выходные данные	M	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

#### **WSM 10 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Нержавеющая сталь



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

#### Основные данные для заказа

Тип	SCT 4.6/838	Версия
Заказ №	<u>1699940000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 838 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892388	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/679	Версия
Заказ №	<u>1699930000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 679 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892371	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/520	Версия
Заказ №	<u>1699920000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 520 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892364	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/360 C	Версия
Заказ №	<u>1699910000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 360 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892357	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/266 C	Версия
Заказ №	<u>1699900000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 266 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892340	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/201 C	Версия
Заказ №	<u>1699810000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 201 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892258	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/127 C	Версия
Заказ №	<u>1699800000</u>	Соединитель кабеля, 4.6 x 127 mm, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892241	445 N
Кол.	100 ST	

Статус каталога / Изображения

#### **WSM 10 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Держатель



WSM представляет собой комплексную систему маркировки для кабелей, проводов, труб и компонентов. Она обеспечивает долговременную маркировку в условиях, которые не способны выдержать никакие другие маркировочные элементы. Данная линейка продукции состоит из кабельных стяжек из нержавеющей стали, маркировочных пластин и держателей, предлагаемых по отдельности или в комплектах WSM Set и Service Box. Преимущества:

- Прочные тисненые символы для максимальной разборчивости.
- Устойчивость к воздействию тепла, холода, коррозии, кислот, химикатов, огня и т. д.
- Одно- и многосимвольная маркировка с возможностью комбинирования.
- Высокая скорость установки.
- Идеальный выбор для использования вне помещений.
- Удобство прикрепления с помощью кабельных стяжек.

#### Основные данные для заказа

Тип	WSMH 84MM	Версия
Заказ №	1774520000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149315	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 60MM	Версия
Заказ №	<u>1774510000</u>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149308	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 48MM	Версия
Заказ №	<u>1774500000</u>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149292	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 288MM	Версия
Заказ №	1774490000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149285	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 108MM	Версия
Заказ №	<u>1774530000</u>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149322	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, серебряный
	50 ST	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Инструмент для затягивания и обрезки кабельных стяжек



#### Основные данные для заказа

Тип	WSM TOOL AUTOMATIK	Версия
Заказ №	<u>1774470000</u>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149261	проводов и кабелей, 180 x 275 mm, серебряный
Кол.	1 ST	
Тип	WSM TOOL MANUELL	Версия
Тип Заказ №	WSM TOOL MANUELL 1774480000	Версия Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка