

## WSM 10 N



Изображение аналогичное

### Пластиинки WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненые символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

### Основные данные для заказа

Версия	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 5.5 x 9.9 mm, серебряный
Заказ №	<a href="#">1712501663</a>
Тип	WSM 10 N
GTIN (EAN)	4008190947415
Кол.	200 Штука



## WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	0.3 mm	Глубина (дюймов)	0.0118 inch
Высота	5.5 mm	Высота (в дюймах)	0.2165 inch
Ширина	9.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3898 inch
Масса нетто	0.12 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	500 °C
--------------------------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 500 mm <sup>2</sup> проводка, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm <sup>2</sup>	Сечение соединительного провода 16 - 500 mm <sup>2</sup>

### Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально	
Вид печати	Стандартный	
Ширина	9.9 mm	
Температурный диапазон, макс..	500 °C	
Цветовой код	серебряный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	
Напечатанные символы	Буквы, прописные	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплектующая деталь

Количество маркировочных элементов 1 Component part = Conductor and cable markers на комбинацию

Температурный диапазон вставки 500 °C

Выходные данные N

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Нержавеющая сталь



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

### Основные данные для заказа

Тип	SCT 4.6/838	Версия
Заказ №	<a href="#">1699940000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 838 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/679	Версия
Заказ №	<a href="#">1699930000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 679 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/520	Версия
Заказ №	<a href="#">1699920000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 520 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/360 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1699910000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 360 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/266 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1699900000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 266 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/201 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1699810000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 201 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/127 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1699800000</a>	Соединитель кабеля, 4.6 x 127 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
Кол.	100 ST	



## WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Держатель



WSM представляет собой комплексную систему маркировки для кабелей, проводов, труб и компонентов. Она обеспечивает долговременную маркировку в условиях, которые не способны выдержать никакие другие маркировочные элементы. Данная линейка продукции состоит из кабельных стяжек из нержавеющей стали, маркировочных пластин и держателей, предлагаемых по отдельности или в комплектах WSM Set и Service Box.

Преимущества:

- Прочные тисненные символы для максимальной разборчивости.
- Устойчивость к воздействию тепла, холода, коррозии, кислот, химикатов, огня и т. д.
- Одно- и многосимвольная маркировка с возможностью комбинирования.
- Высокая скорость установки.
- Идеальный выбор для использования вне помещений.
- Удобство прикрепления с помощью кабельных стяжек.

### Основные данные для заказа

Тип	WSMH 84MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1774520000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149315	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 60MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1774510000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149308	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 48MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1774500000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149292	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 288MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1774490000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149285	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 108MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1774530000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149322	проводов и кабелей, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, серебряный
Кол.	50 ST	

**WSM 10 N**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Инструмент для затягивания и обрезки кабельных стяжек**



**Основные данные для заказа**

Тип	WSM TOOL AUTOMATIK	Версия
Заказ №	<a href="#">1774470000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149261	проводов и кабелей, 180 x 275 mm, серебряный
Кол.	1 ST	
Тип	WSM TOOL MANUELL	Версия
Заказ №	<a href="#">1774480000</a>	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248149278	проводов и кабелей, 210 x 220 mm, серебряный
Кол.	1 ST	