

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Пластинки WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненные символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ÷, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 5.5 x 9.9 mm, серебряный
Заказ №	1712501663
Тип	WSM 10 N
GTIN (EAN)	4008190947415
Кол.	200 Штука

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.3 mm	Глубина (дюймов)	0.0118 inch
Высота	5.5 mm	Высота (в дюймах)	0.2165 inch
Ширина	9.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3898 inch
Масса нетто	0.12 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	500 °C
--------------------------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Сечение соединительного провода	16 - 500 mm ²

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально		
Вид печати	Стандартный		
Ширина	9.9 mm		
Температурный диапазон, макс..	500 °C		
Цветовой код	серебряный		
Галогены	Нет		
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404		
Напечатанные символы	Буквы, прописные		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплектующая деталь	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Conductor and cable markers		
Температурный диапазон вставки	500 °C		
Выходные данные	N		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Нержавеющая сталь



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

Основные данные для заказа

Тип	SCT 4.6/838	Версия
Заказ №	1699940000	Соединитель кабеля, 4.6 x 838 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892388	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/679	Версия
Заказ №	1699930000	Соединитель кабеля, 4.6 x 679 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892371	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/520	Версия
Заказ №	1699920000	Соединитель кабеля, 4.6 x 520 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892364	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/360 C	Версия
Заказ №	1699910000	Соединитель кабеля, 4.6 x 360 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892357	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/266 C	Версия
Заказ №	1699900000	Соединитель кабеля, 4.6 x 266 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892340	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/201 C	Версия
Заказ №	1699810000	Соединитель кабеля, 4.6 x 201 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892258	445 N
Кол.	100 ST	
Тип	SCT 4.6/127 C	Версия
Заказ №	1699800000	Соединитель кабеля, 4.6 x 127 мм, Нержавеющая сталь 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892241	445 N
Кол.	100 ST	

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель



WSM представляет собой комплексную систему маркировки для кабелей, проводов, труб и компонентов. Она обеспечивает долговременную маркировку в условиях, которые не способны выдержать никакие другие маркировочные элементы. Данная линейка продукции состоит из кабельных стяжек из нержавеющей стали, маркировочных пластин и держателей, предлагаемых по отдельности или в комплектах WSM Set и Service Box.

Преимущества:

- Прочные тисненые символы для максимальной разборчивости.
- Устойчивость к воздействию тепла, холода, коррозии, кислот, химикатов, огня и т. д.
- Одно- и многосимвольная маркировка с возможностью комбинирования.
- Высокая скорость установки.
- Идеальный выбор для использования вне помещений.
- Удобство прикрепления с помощью кабельных стяжек.

Основные данные для заказа

Тип	WSMH 84MM	Версия
Заказ №	1774520000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248 1493 15	проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 84 x 11 мм, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 60MM	Версия
Заказ №	1774510000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248 149308	проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 60 x 11 мм, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 48MM	Версия
Заказ №	1774500000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248 149292	проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 48 x 11 мм, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 288MM	Версия
Заказ №	1774490000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248 149285	проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 288 x 11 мм, серебряный
Кол.	50 ST	
Тип	WSMH 108MM	Версия
Заказ №	1774530000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка
GTIN (EAN)	4032248 149322	проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 108 x 11 мм, серебряный
Кол.	50 ST	

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для затягивания и обрезки кабельных стяжек



Основные данные для заказа

Тип	WSM TOOL AUTOMATIK	Версия	
Заказ №	1774470000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка	
GTIN (EAN)	4032248 149261	проводов и кабелей, 180 x 275 mm, серебряный	
Кол.	1 ST		
Тип	WSM TOOL MANUELL	Версия	
Заказ №	1774480000	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка	
GTIN (EAN)	4032248 149278	проводов и кабелей, 210 x 220 mm, серебряный	
Кол.	1 ST		