

## WSM 10 R



Изображение аналогичное

### Пластинки WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненные символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ÷, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 5.5 x 9.9 mm, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">1712501671</a>   |
| Тип        | WSM 10 R   |
| GTIN (EAN) | 4008190947453  |
| Кол.       | 200 Штука  |

## WSM 10 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.3 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0118 inch |
| Высота      | 5.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.2165 inch |
| Ширина      | 9.9 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3898 inch |
| Масса нетто | 0.13 g |                   |             |

### Температуры

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Температурный диапазон вставки | 500 °C |
|--------------------------------|--------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|  |                    |   |                          |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| Галогены   | Нет                | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm <sup>2</sup>      |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm <sup>2</sup> | Сечение соединительного провода                   | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

### Общие данные


|  |  |                      |  |
|--|--|----------------------|--|
| Ориентация печатных символов                             | горизонтально                                  |                      |  |
| Вид печати   | Стандартный                                    |                      |  |
| Ширина   | 9.9 mm   |                      |  |
| Температурный диапазон, макс..                           | 500 °C   |                      |  |
| Цветовой код   | серебряный                                     |                      |  |
| Галогены   | Нет  |                      |  |
| Основной материал  | Нержавеющая сталь 1.4404                       |                      |  |
| Напечатанные символы                                     | Буквы, прописные                               |                      |  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки                                   | Комплектующая деталь |  |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Component part = Conductor and cable markers |                      |  |
| Температурный диапазон вставки                           | 500 °C   |                      |  |
| Выходные данные  | R  |                      |  |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Аксессуары

### Нержавеющая сталь



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SCT 4.6/838                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699940000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 838 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |
| Тип        | SCT 4.6/679                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699930000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 679 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |
| Тип        | SCT 4.6/520                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699920000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 520 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |
| Тип        | SCT 4.6/360 C              | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699910000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 360 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |
| Тип        | SCT 4.6/266 C              | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699900000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 266 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |
| Тип        | SCT 4.6/201 C              | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699810000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 201 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |
| Тип        | SCT 4.6/127 C              | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1699800000</a> | Соединитель кабеля, 4.6 x 127 мм, Нержавеющая сталь 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              | 445 N   |
| Кол.       | 100 ST                     |   |

## WSM 10 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Держатель



WSM представляет собой комплексную систему маркировки для кабелей, проводов, труб и компонентов. Она обеспечивает долговременную маркировку в условиях, которые не способны выдержать никакие другие маркировочные элементы. Данная линейка продукции состоит из кабельных стяжек из нержавеющей стали, маркировочных пластин и держателей, предлагаемых по отдельности или в комплектах WSM Set и Service Box.

Преимущества:

- Прочные тисненые символы для максимальной разборчивости.
- Устойчивость к воздействию тепла, холода, коррозии, кислот, химикатов, огня и т. д.
- Одно- и многосимвольная маркировка с возможностью комбинирования.
- Высокая скорость установки.
- Идеальный выбор для использования вне помещений.
- Удобство прикрепления с помощью кабельных стяжек.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | WSMH 84MM                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1774520000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315             | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 84 x 11 мм, серебряный  |
| Кол.       | 50 ST                      |   |
| Тип        | WSMH 60MM                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1774510000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308             | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 60 x 11 мм, серебряный  |
| Кол.       | 50 ST                      |   |
| Тип        | WSMH 48MM                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1774500000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292             | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 48 x 11 мм, серебряный  |
| Кол.       | 50 ST                      |   |
| Тип        | WSMH 288MM                 | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1774490000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285             | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 288 x 11 мм, серебряный |
| Кол.       | 50 ST                      |   |
| Тип        | WSMH 108MM                 | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1774530000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322             | проводов и кабелей, 14 - 79 мм, 108 x 11 мм, серебряный |
| Кол.       | 50 ST                      |   |

## WSM 10 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструмент для затягивания и обрезки кабельных стяжек



### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | WSM TOOL AUTOMATIK         | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1774470000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149261             | проводов и кабелей, 180 x 275 mm, серебряный            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |
| Тип        | WSM TOOL MANUELL           | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1774480000</a> | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149278             | проводов и кабелей, 210 x 220 mm, серебряный            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |