

**KLBUE 15-32 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<a href="#">1718341001</a>
Тип	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
Кол.	10 Штука

## KLBUE 15-32 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	63.9 mm	Глубина (дюймов)	2.5157 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	33.25 mm	Ширина (в дюймах)	1.3091 inch
Масса нетто	76.71 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.227 kg CO2 eq.	

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	Винт

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------

### Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель		

### Размеры

Длина резьбы	4.8 mm	Шаг в мм (P)	36.00 mm
--------------	--------	--------------	----------

### Расчетные данные

Расчетное сечение	32 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	32 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	32 mm

**KLBUE 15-32 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

Диаметр кабеля, мин.	15 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	32 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	15 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 15-32 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	BTWZ KLBUE	Версия	
Заказ №	<a href="#">1742630000</a>	Инструменты, Инструмент	
GTIN (EAN)	4008190980764		
Кол.	1 ST		