

SKMU EMV PG9

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS EMV (латунная контргайка — EMC), Контргайка, PG 9, 4.7 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1718910000
Тип	SKMU EMV PG9
GTIN (EAN)	4008190352134
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	4.7 mm	Высота (в дюймах)	0.185 inch
Масса нетто	3.25 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	20.79 mm	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	18 mm
Кабельный ввод	PG 9	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	PG 9	Резьба (внутренняя)	PG 9
Длина резьбы	4.7 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU EMV PG9

Изображения

