

SKMU EMV PG13,5

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS EMV (латунная контргайка — EMC), Контргайка, PG 13,5, 4.7 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1718930000
Тип	SKMU EMV PG13,5
GTIN (EAN)	4008190352158
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	4.7 mm	Высота (в дюймах)	0.185 inch
Масса нетто	4.4 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	26.57 mm	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	23 mm
Кабельный ввод	PG 13,5	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	PG 13,5	Резьба (внутренняя)	PG 13,5
Длина резьбы	4.7 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU EMV PG13,5

Изображения

