## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка,	
PG 11, 5 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	
<u>1719120000</u>	
SKMU PG11-K SW	
4008190352349	
50 Штука	
Снято с производства	
2024-08-31T00:00:00+02:00	
r <u>SKMU PG 13,5-K GR</u>	

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	5 mm	Durana (n. maŭuray)	0.1968 inch
высота Масса нетто		Высота (в дюймах)	0.1968 Inch
ичасса нетто	0.84 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C100 °C		
			<del></del>
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
0.5			
Общие данные			
Силикон	Нет	Наружный диаметр	27.72 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	24 mm
Толщина	5.00 mm	Кабельный ввод	PG 11
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 11
Резьба (внутренняя)	PG 11	Длина резьбы	5 mm
Классификации			
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
	2, 140007	202 (00 14.0	2, 140007

27-14-08-07

ECLASS 15.0

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

#### **SKMU PG11-K SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold
Germany

Изображения