

**SKMU PG11-K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 11, 5 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<a href="#">1719120000</a>
Тип	SKMU PG11-K SW
GTIN (EAN)	4008190352349
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">SKMU PG 13,5-K GR</a>

## SKMU PG11-K SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	0.84 g		

### Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Силикон	Нет	Наружный диаметр	27.72 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	24 mm
Толщина	5.00 mm	Кабельный ввод	PG 11
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 11
Резьба (внутренняя)	PG 11	Длина резьбы	5 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**SKMU PG11-K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

