## Справочный листок технических дан-

#### **SKMU PG29-K SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка,
	PG 29, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<u>1719160000</u>
Тип	SKMU PG29-K SW
GTIN (EAN)	4008190352387
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный проду	кт <u>SKMU PG29-K GR</u>

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	6.38 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C100 °C		
гаоочая температура	-40 C100 C		
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Coordororoyor 600 Hovelous	uu a	
REACH SVHC	Соответствует без исключения  Heт SVHC выше 0.1 wt%		
HEACH OVIIC	TICL SALIC BRIDE O'LL ME'/O		
Общие данные			
C	Нет	110	53.13 mm
Силикон Класс пожаростойкости UL 94	HB	Наружный диаметр Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	46 mm
Талогены Толщина	7.00 mm	Кабельный ввод	PG 29
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 29
Резьба (внутренняя)	PG 29	Длина резьбы	7 mm
—————————————————————————————————————			
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

#### **SKMU PG29-K SW**

Изображения

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com