

SKMU PG36-K SW

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 36, 8 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	1719170000
Тип	SKMU PG36-K SW
GTIN (EAN)	4008190352394
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	SKMU PG36-K GR

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	6.16 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Наружный диаметр	69.3 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	60 mm
Толщина	8.00 mm	Кабельный ввод	PG 36
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 36
Резьба (внутренняя)	PG 36	Длина резьбы	8 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

SKMU PG36-K SW

Изображения

