

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 21, 3.5 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1719200000
Тип	SKMU PG21-MS
GTIN (EAN)	4008190352424
Кол.	100 Штука

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	3.5 mm	Высота (в дюймах)	0.1378 inch
Масса нетто	2.07 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	36.96 mm	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	32 mm
Толщина	3.50 mm	Кабельный ввод	PG 21
Основной материал	Латунь никелированная	Резьба (наружная)	PG 21
Резьба (внутренняя)	PG 21	Длина резьбы	3.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Изображения

