

**Подобно иллюстрации**



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 48, 5.5 mm, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1719240000</a>
Тип	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
Кол.	10 Штука

**SKMU PG48-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Высота	5.5 mm	Высота (в дюймах)	0.2165 inch
Масса нетто	32.2 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Общие данные**

Наружный диаметр	73.92 mm	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	64 mm
Толщина	5.50 mm	Кабельный ввод	PG 48
Основной материал	Латунь никелированная	Резьба (наружная)	PG 48
Резьба (внутренняя)	PG 48	Длина резьбы	5.5 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Изображения**

