



Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, PG 48, 12 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	1719260000
Тип	VP 48-K54
GTIN (EAN)	4008190352516
Кол.	5 Штука



Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	4 mm	Высота (в дюймах)	0.1575 inch
Длина	16 mm	Длина (в дюймах)	0.6299 inch
Диаметр	59.3 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	11 mm	Масса нетто	22.4 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр головки	69.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Диаметр уплотнительного кольца	59.30 mm
Резьба (наружная)	PG 48	Длина резьбы	12 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Изображения

