

**GWDR PG7-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	GWDR PO (плоская прокладка – полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 7, Полиэтилен
Заказ №	<a href="#">1719440000</a>
Тип	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008 19035269 1
Кол.	100 Штука

**GWDR PG7-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.17 g		

**Температуры**

Рабочая температура -30 °C...90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	16.5 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2.00 mm
Кабельный ввод	PG 7	Основной материал	Полиэтилен
Диаметр уплотнительного кольца	16.50 mm	Уплотнение	Полиэтилен ВП
Резьба (наружная)	PG 7	Резьба (внутренняя)	PG 7
Внутренний диаметр D2	12.50 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR PG7-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

