## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Версия	GWDR PO (плоская прокладка— полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 7, Полиэтилен
Заказ №	<u>1719440000</u>
Тип	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008190352691
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты
-------------

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы	<u> </u>			
Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch	
Масса нетто	0.17 g			
Температуры				
Рабочая температура	-30 °C90 °C			

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	16.5 mm	Температурный диапазон, макс	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2.00 mm
Кабельный ввод	PG 7	Основной материал	Полиэтилен
Диаметр уплотнительного кольца	16.50 mm	Уплотнение	Полиэтилен ВП
Резьба (наружная)	PG 7	Резьба (внутренняя)	PG 7
Внутренний диаметр D2	12.50 mm		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

**GWDR PG7-PO** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

