

GWDR PG11-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 11, Полиэтилен
Заказ №	1719460000
Тип	GWDR PG11-PO
GTIN (EAN)	4008190352714
Кол.	100 Штука

GWDR PG11-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.15 g		

Температуры

Рабочая температура	-30 °C...90 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	22.5 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2.00 mm
Кабельный ввод	PG 11	Основной материал	Полиэтилен
Диаметр уплотнительного кольца	22.50 mm	Уплотнение	Полиэтилен ВП
Резьба (наружная)	PG 11	Резьба (внутренняя)	PG 11
Внутренний диаметр D2	18.60 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR PG11-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings