

**GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 13,5, Полиэтилен
Заказ №	<a href="#">1719470000</a>
Тип	GWDR PG13,5-PO
GTIN (EAN)	4008 19035272 1
Кол.	100 Штука

**GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.27 g		

**Температуры**

Рабочая температура -30 °C...90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	25 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2.00 mm
Кабельный ввод	PG 13,5	Основной материал	Полиэтилен
Диаметр уплотнительного кольца	25.00 mm	Уплотнение	Полиэтилен ВП
Резьба (наружная)	PG 13,5	Резьба (внутренняя)	PG 13,5
Внутренний диаметр D2	20.40 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

