

**GWDR PG7-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 7, Неопрен
Заказ №	<a href="#">1719540000</a>
Тип	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
Кол.	100 Штука

## GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Высота	1.2 mm	Высота (в дюймах)	0.0472 inch
Масса нетто	0.25 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	17 mm	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Да
Толщина	1.20 mm	Кабельный ввод	PG 7
Основной материал	Неопрен	Диаметр уплотнительного кольца	17.00 mm
Уплотнение	Неопрен	Резьба (наружная)	PG 7
Резьба (внутренняя)	PG 7	Внутренний диаметр D2	11.60 mm

## Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Drawings**

