

Справочный листок технических данных

GWDR PG9-NP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR B (плоская прокладка – неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 9, Неопрен
Заказ №	1719550000
Тип	GWDR PG9-NP
GTIN (EAN)	4008190352813
Кол.	100 Штука



GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	1.2 mm	Высота (в дюймах)	0.0472 inch
Масса нетто	0.36 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	21 mm	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Да
Толщина	1.20 mm	Кабельный ввод	PG 9
Основной материал	Неопрен	Диаметр уплотнительного кольца	21.00 mm
Уплотнение	Неопрен	Резьба (наружная)	PG 9
Резьба (внутренняя)	PG 9	Внутренний диаметр D2	14.00 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Справочный листок технических данных

GWDR PG9-NP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

