

GWDR PG21-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR В (плоская прокладка — неопреповая), Уплотнительное кольцо, PG 21, Неопрен
Заказ №	1719590000
Тип	GWDR PG21-NP
GTIN (EAN)	4008190352851
Кол.	100 Штука

GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	1.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	0.86 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	35 mm	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Да
Толщина	1.50 mm	Кабельный ввод	PG 21
Основной материал	Неопрен	Диаметр уплотнительного кольца	35.00 mm
Уплотнение	Неопрен	Резьба (наружная)	PG 21
Резьба (внутренняя)	PG 21	Внутренний диаметр D2	28.30 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

