Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR В (плоская прокладка— неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 36, Неопрен
Заказ №	<u>1719610000</u>
Тип	GWDR PG36-NP
GTIN (EAN)	4008190352875
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Размеры и массы			
Высота	1.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	3 g		
T			
Температуры			

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	60 mm	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Да
Толщина	1.50 mm	Кабельный ввод	PG 36
Основной материал	Неопрен	Диаметр уплотнительного кольца	60.00 mm
Уплотнение	Неопрен	Резьба (наружная)	PG 36
Резьба (внутренняя)	PG 36	Внутренний диаметр D2	47.00 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

