Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EWS (дренажное устройство), Компенсатор, М 25, 5 mm, Полиамид
Заказ №	<u>1719740000</u>
Тип	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Кол.	20 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

POLIC			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Длина	23 mm	Длина (в дюймах)	0.9055 inch
Масса нетто	13.25 g		
Температуры			
Рабочая температура	-20 °C40 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		-
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Номер сертификата кабелы	ного ввода		
Обозначение	Ex e II. II 2 GD	Номер сертификата кабельного ввода	PTR 01 ATEY 1128 Y
Ооозначение	LX C II, II Z GD	(АТЕХ)	TIBOTALLX TIZOX
Общие данные			
K	V-2	T	40 °C
Класс пожаростойкости UL 94 Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Температурный диапазон, макс Шаг резьбы	1.5 mm
Размер под ключ 1	30 mm	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид
каоельный вьод Резьба (наружная)	М 25	Длина резьбы	5 mm
внутренний диаметр D2	25.00 mm	Момент затяжки переходника, макс.	5.00 Nm
онутренний диаметр D2 Момент затяжки переходника, мин.	5.00 Nm	итомент затижки переходника, макс.	5.50 Nill
Классификации	1		1
ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17

Справочный листок технических данных



EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weid	lmuel	ler.com

Изображения				