

Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EWS (дренажное устройство), Компенсатор, M 25, 5 mm, Полиамид
Заказ №	1719740000
Тип	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Кол.	20 Штука



Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Длина	23 mm	Длина (в дюймах)	0.9055 inch
Масса нетто	13.25 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...40 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex e II, II 2 GD	Номер сертификата кабельного ввода	PTB 01 ATEX 1128 X (ATEX)
-------------	------------------	------------------------------------	------------------------------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	40 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Размер под ключ 1	30 mm	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид
Резьба (наружная)	M 25	Длина резьбы	5 mm
Внутренний диаметр D2	25.00 mm	Момент затяжки переходника, макс.	5.00 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	5.00 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Изображения

