

## VG 21-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

### Основные данные для заказа

Версия	VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания). Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Заказ №	<a href="#">1720520000</a>
Тип	VG 21-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358730
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">VG 21-K68</a>

**VG 21-K68 SKS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	119 mm	Высота (в дюймах)	4.685 inch
Длина	130 mm	Длина (в дюймах)	5.1181 inch
Масса нетто	28.29 g		

**Температуры**

Рабочая температура -20 °C...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номер сертификата кабельного ввода**

Номер сертификата кабельного ввода E140310  
(cULus)

**Общие данные**

Наружный диаметр кабеля, макс.	18 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	13 mm
Момент затяжки	8 Nm	Силикон	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Да	Размер под ключ 1	33 mm
Размер под ключ	33 mm	Вид защиты	IP68 – 5 бар (30 мин)
Кабельный ввод	PG	Основной материал	Полиамид 6
Уплотненная вставка	CR	Резьба (наружная)	PG 21
Длина резьбы	11 mm	Момент затяжки заглушки, макс.	6.00 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	9.00 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	7.00 Nm
Момент затяжки макс., мин	5.00 Nm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**VG 21-K68 SKS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Пластиковые контргайки, серые**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Тип	SKMU PG21-K GR	Версия
Заказ №	<a href="#">1698220000</a>	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 21, 7 мм,
GTIN (EAN)	4008190884758	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	100 ST	

**Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Тип	GWDR PG21-NP	Версия
Заказ №	<a href="#">1719590000</a>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352851	кольцо, PG 21, Неопрен
Кол.	100 ST	

**Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Тип	GWDR PG21-PO	Версия
Заказ №	<a href="#">1719490000</a>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352752	кольцо, PG 21, Полиэтилен
Кол.	100 ST	