

BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Крепежный комплект, Сталь
Заказ №	1723810000
Тип	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	36.5 mm	Глубина (дюймов)	1.437 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Диаметр	3 mm	Масса нетто	56.54 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность Да
		исполнение

Параметры системы

Исполнение	Зажимная скоба
------------	----------------

Размеры

Диаметр	3 mm
---------	------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
-------------------	-------	--------------	------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	8 mm	Диаметр кабеля, мин.	3 mm
-----------------------	------	----------------------	------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		