

## HDC-KIT-HSB 06.500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты RockStar® в стандартном исполнении включают штекерный элемент, гнездовой элемент, корпус штекера, корпус перегородки и сальниковое уплотнение кабеля.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент для комбинирования стандартных вставных разъемов с метрической или PG-резьбой кабельных вводов, с винтовым соединением или соединением PUSH\_IN.

### Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HSB, Типоразмер установки: 6, Полюс: 6, Винтовое соединение, 400 V, 35 A, Алюминиевое литье под давлением, PG 21
Заказ №	<a href="#">1724000000</a>
Тип	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
Кол.	1 Штука

## HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто

596.68 g

## Температуры

Предельная температура

-40 °C ... 100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Исполнение

Типоразмер кабельных вводов

PG 21

Количество кабельных входов сверху

0

Количество кабельных входов сбоку

1

Вид соединения

Винтовое соединение

Исполнение затворной системы

Поперечная скоба для фиксации на нижней части

Типоразмер установки

6

Уплотнение

NBR

Цвет (RAL)

RAL 7035

BG

6

## Общие данные

Основной материал корпуса

Алюминиевое литье под давлением

Поверхность

Порошковое покрытие

Вид защиты

IP65

Серия

HSB

Корпуса ЭМС

Нет

## Общие данные

Количество полюсов

6

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение

Типоразмер установки

6

Кабельный ввод

PG 21

Основной материал

Алюминиевое литье под давлением

Серия

HSB

Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 400 V

Расчетный ток (DIN EN 61984)

35 A

BG

6

## Исполнение

Вид соединения

Винтовое соединение

Типоразмер установки

6

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

6 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

0.5 mm<sup>2</sup>

## HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Поверхность	Порошковое покрытие	Момент затяжки, макс., главный контакт	1.5 Nm
Основной материал	Алюминиевое литье под давлением	Момент затяжки, мин., главный контакт	1.2 Nm
BG	6		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	<a href="#">1431000000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	<a href="#">1430900000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	<a href="#">1430800000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

## SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	<a href="#">1203600000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	