

### Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, M 4, Ширина: 14 mm
Заказ №	<a href="#">1724580000</a>
Тип	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
Кол.	40 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	50.2 mm	Высота (в дюймах)	1.9764 inch
Ширина	14 mm	Ширина (в дюймах)	0.5512 inch
Масса нетто	4.5 g		

### Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
		исполнение	

### Общие сведения

Поверхность	никелированный	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
-------------	----------------	----------------------------------	-------

### Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
------------	--------------------	----------------------------------	-------

### Размеры

Резьба (внутренняя)	M 4	Шаг в мм (P)	14.00 mm
Крепежный размер	4.2 mm		

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь, без покрытия	Поверхность	никелированный
Цветовой код	серебряный		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

## Изображения

