

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, М 4, Ширина: 14 mm |
| Заказ № | 1724580000 |
| Тип | FM 4.2/TS35 |
| GTIN (EAN) | 4008 190377717 |
| Кол. | 40 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7 mm | Глубина (дюймов) | 0.2756 inch |
| Высота | 50.2 mm | Высота (в дюймах) | 1.9764 inch |
| Ширина | 14 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5512 inch |
| Масса нетто | 4.5 g | | |

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления зафиксированный Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Общие сведения

Поверхность никелированный Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение для монтажных реек Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Размеры

| | | | |
|---------------------|--------|--------------|----------|
| Резьба (внутренняя) | M 4 | Шаг в мм (P) | 14.00 mm |
| Крепежный размер | 4.2 mm | | |

Характеристики материала

Основной материал Сталь, без покрытия Поверхность никелированный
 Цветовой код серебряный

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |

Изображения

