

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной контакт (клемма)
Заказ №	1730290000
Тип	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
Кол.	6500 Штука



DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.47 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Рабочая температура 130 °C

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Температура при длительном
использовании, мин. -50 °C

Температура при длительном
использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие сведения

Поверхность луженый

Характеристики материала

Основной материал Материал Wemid

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Поверхность

луженый

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции 6 mm

Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/1, макс.

Вид соединения

Обжимной контакт

Сечение подключаемого проводника, 1 mm²
тонкопроволочного, макс.

Классификации

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 15.0 27-44-02-04

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000796

27-44-02-04