# Справочный листок технических данных

## **ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

	<u>'</u>	
Версия	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66, Цветовой код: желтый, втычной	
Заказ №	<u>1736181687</u>	
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	
GTIN (EAN)	4032248208265	
Кол.	200 Штука	

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

## **ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты
-------------

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch	
Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch	
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch	
Масса нетто	0.51 g			

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.003 kg CO2 eq.

### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Количество на лист	40
Исполнение	втычной
Ширина	20 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	желтый
Галогены	Нет
Основной материал	PA 66
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	s 1 MultiCard = Device markers
Температурный диапазон вставки	-40100 °C
Установка / Изготовитель	Siemens Sirius 3R

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**

# **ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

**ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE** 

### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	SCHS3 K	Версия
Заказ №	<u>1753480000</u>	Маркировка оборудования, Аксессуар x 10 mm, ПВХ, Цветовой
GTIN (EAN)	4032248014347	код: черный, самоклеящийся
Кол.	50 ST	
Тип	SCHS4 K	Версия
Тип Заказ №	SCHS4 K 1753460000	Версия Маркировка оборудования, Аксессуар x 10 mm, ПВХ, Цветовой
		·

### WKM для вкладных этикеток



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM

- правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM
- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

### Основные данные для заказа

Тип	WKM 8/20	Версия
Заказ №	<u>1753490000</u>	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248010615	Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный
Кол.	50 ST	