

GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, M 40, Неопрен
Заказ №	1736270000
Тип	GWDR M40-NP
GTIN (EAN)	4008 190956066
Кол.	20 Штука

GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	1.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	2.3 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C... 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	52 mm	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Да	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 40	Основной материал	Неопрен
Диаметр уплотнительного кольца	52.00 mm	Уплотнение	Неопрен
Резьба (наружная)	M 40	Резьба (внутренняя)	M 40
Внутренний диаметр D2	40.00 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

