

**GWDR M50-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	GWDR B (плоская прокладка — неопреповая), Уплотнительное кольцо, M 50, Неопрен
Заказ №	<a href="#">1736280000</a>
Тип	GWDR M50-NP
GTIN (EAN)	4008 190956073
Кол.	20 Штука

## GWDR M50-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	2.98 g		

## Температуры

Рабочая температура -40 °C... 100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	63 mm	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Да	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 50	Основной материал	Неопрен
Диаметр уплотнительного кольца	63.00 mm	Уплотнение	Неопрен
Резьба (наружная)	M 50	Резьба (внутренняя)	M 50
Внутренний диаметр D2	50.00 mm		

## Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR M50-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

