Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR В (плоская прокладка— неопреновая), Уплотнительное кольцо, М 63, Неопрен
Заказ №	<u>1736290000</u>
Тип	GWDR M63-NP
GTIN (EAN)	4008190956080
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
n	0		0.0707: 1		
Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch		
Масса нетто	4.8 g				
Температуры					
Рабочая температура	-40 °C100 °C				
Экологическое соответст	вие изделия		'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Общие данные					

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	77 mm	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	 Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Да	Толщина	2.00 mm
Кабельный ввод	M 63	Основной материал	Неопрен
Диаметр уплотнительного кольца	77.00 mm	Уплотнение	Неопрен
Резьба (наружная)	M 63	Резьба (внутренняя)	M 63
Внутренний диаметр D2	63.00 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

GWDR M63-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

