

SZS M63

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SZS (зубчатая шайба), Предохранительная зубчатая шайба, M 63, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Заказ №	1736360000
Тип	SZS M63
GTIN (EAN)	4008190963569
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	4.5 mm	Высота (в дюймах)	0.1772 inch
Масса нетто	30.4 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Наружный диаметр	87 mm	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	без содержания галогенов	Толщина	1.90 mm
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Резьба (наружная)	M 63	Резьба (внутренняя)	M 63
Внутренний диаметр D2	64.00 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Изображения

